

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M34X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M34X1,5
GTIN	4062406024192
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	22 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	28 mm
Ø otvoru pod závit	32,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	34 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	200 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Hĺbka závitov	85 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M34×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník