

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M36X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M36X1,75
GTIN	4062406024369
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø závit	36 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Hĺbka závit	90 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	28 mm
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	34,25 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M36×1,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník