

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M38X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M38X0,35
GTIN	4062406024468
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	37,65 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	38 mm
Hĺbka závit	95 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M38x0,35
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník