

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M26X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M26X2
GTIN	4062406023607
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	24 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	140 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	65 mm
Ø závitú	26 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Norma	DIN 376
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M26×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník