

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M68X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M68X1
GTIN	4062406025984
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	6
Hĺbka závitů	102 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Počet napínacích drážok	6
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Ø závitů	68 mm
Stúpanie závitů	1 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	67 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M68×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník