

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M45X4,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130016 M45X4,5
GTIN	4062406024963
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	36 mm
Hĺbka závit	112,5 mm
Ø závit	45 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø otvoru pod závit	40,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	220 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	4,5 mm
Norma	DIN 376
Druh závitú	M-LH
Veľkosť závitú	M45×4,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník