

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M52X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M52X1,5
GTIN	4062406025267
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	50,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	250 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závitú	130 mm
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	52 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M52×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník