

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF:
M62X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M62X0,75
GTIN	4062406025717
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	160 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 2184
Hĺbka závit	93 mm
Počet napínacích drážok	6
Ø stopky D _s	50 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø otvoru pod závit	61,25 mm
Ø závit	62 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Rezný materiál	HSS
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M62x0,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník