

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M92X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M92X1
GTIN	4062406026813
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	91 mm
Ø závit	92 mm
Počet napínacích drážok	10
Celková dĺžka L	180 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	10
Hĺbka závitú	138 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M92×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník