

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M39X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M39X2
GTIN	4062406024598
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	200 mm
Ø závit	39 mm
Ø otvoru pod závit	37 mm
Hĺbka závit	97,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	4
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M39×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník