

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF:
M66X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130020 M66X0,75 |
| GTIN | 4062406025946 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|----------------------|------------|
| Hĺbka závit | 99 mm |
| Ø otvoru pod závit | 65,25 mm |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Ø závit | 66 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |

| | |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |
| Počet napínacích drážok | 6 |
| Ø stopky D _s | 50 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 2184 |
| Stúpanie závitov | 0,75 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 39 mm |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Druh závitov | MF |
| Veľkosť závitov | M66×0,75 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitov | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |