

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M56X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M56X3
GTIN	4062406025465
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	6
Ø závitu	56 mm
Ø otvoru pod závit	53 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitů	84 mm
Počet rezných hrán Z	6
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 2184
Stúpanie závitů	3 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M56×3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník