

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF:
M58X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M58X3
GTIN	4062406025564
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 2184
Stúpanie závitov	3 mm
Hĺbka závitú	87 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø otvoru pod závit	55 mm
Ø závitú	58 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Počet napínacích drážok	6
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M58×3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník