

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF:  
M88X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130020 M88X0,75
GTIN	4062406026660
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 2184
Ø závit	88 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závit	132 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø otvoru pod závit	87,25 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Počet rezných hrán Z	10
Počet napínacích drážok	10
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M88x0,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník