

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M72X4**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130021 M72X4  |
| GTIN             | 4062406028411 |
| Trieda položky   | 10N           |

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda | 7H         |
| Tolerančná trieda | 7HX        |
| Tolerančná trieda | 7G         |
| Tolerančná trieda | 7GX        |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20   |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G   |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Hĺbka závitú             | 108 mm                                    |
| Celková dĺžka L          | 160 mm                                    |
| Ø závitú                 | 72 mm                                     |
| Rezný materiál           | HSS                                       |
| Ø otvoru pod závit       | 68 mm                                     |
| Ø stopka štvorhranu      | 39 mm                                     |
| Norma                    | DIN 2184                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 50 mm                                     |
| Počet napínacích drážok  | 8   |
| Počet rezných hrán Z     | 8   |
| Stúpanie závitov         | 4 mm                                      |
| Druh závitú              | MF-LH                                     |
| Veľkosť závitú           | M72×4                                     |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore           |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |