

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M78X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M78X0,75
GTIN	4062406030803
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	77,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Počet rezných hrán Z	8
Ø závit	78 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Počet napínacích drážok	8
Hĺbka závit	117 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 2184
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M78x0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník