

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M60X5,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M60X5,5
GTIN	4062406030124
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	54,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	45 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	90 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	5,5 mm
Ø závit	60 mm
Počet rezných hrán Z	6
Počet napínacích drážok	6
Celková dĺžka L	160 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M60×5,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník