

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M65X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M65X2
GTIN	4062406030360
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 2184
Ø závitu	65 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Hĺbka závitů	97,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	63 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Rezný materiál	HSS
Stúpanie závitov	2 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M65×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník