

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M98X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M98X0,75
GTIN	4062406031374
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	97,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	147 mm
Počet rezných hrán Z	10
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	56 mm
Ø závitú	98 mm
Počet napínacích drážok	10
Norma	DIN 2184
Celková dĺžka L	180 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M98x0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník