

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M68X6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130025 M68X6
GTIN	4062406030483
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Ø závitu	68 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Stúpanie závitov	6 mm
Hĺbka závitu	102 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	6
Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	62 mm
Počet napínacích drážok	6
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M68x6
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník