

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M115X4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130026 M115X4
GTIN	4062406034078
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	56 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Počet napínacích drážok	12
Ø otvoru pod závit	111 mm
Ø závit	115 mm
Norma	DIN 2184
Hĺbka závit	172,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	4 mm
Počet rezných hrán Z	12
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M115×4
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník