

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M62X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130026 M62X2
GTIN	4062406032418
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	60 mm
Počet napínacích drážok	6
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	6
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 2184
Hĺbka závitů	93 mm
Ø závitů	62 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Stúpanie závitů	2 mm
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M62x2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník