

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M88X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130026 M88X0,75
GTIN	4062406033323
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	88 mm
Rezný materiál	HSS
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	87,25 mm
Norma	DIN 2184
Počet napínacích drážok	10
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	10
Hĺbka závitů	132 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M88x0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník