

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, MF: M59X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130026 M59X0,5
GTIN	4062406032258
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	58,5 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	59 mm
Norma	DIN 2184
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	6
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Počet rezných hrán Z	6
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	88,5 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M59×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník