

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M22X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130015 M22X1,25 |
| GTIN | 4062406019655 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------|------------|
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |

| | |
|--------------------------|---|
| Ø závitu | 22 mm |
| Ø otvoru pod závit | 20,75 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Ø stopky D _s | 18 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ø stopka štvorhranu | 14,5 mm |
| Hĺbka závitu | 55 mm |
| Stúpanie závitov | 1,25 mm |
| Celková dĺžka L | 140 mm |
| Druh závitu | MF |
| Veľkosť závitu | M22×1,25 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |