

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M1,4X0,3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130015 M1,4X0,3 |
| GTIN | 4062406018207 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Stúpanie závitov | 0,3 mm |
| Hĺbka závitú | 3,5 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Počet napínacích drážok | 2 |
| Ø otvoru pod závit | 1,1 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |

| | |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |
| Celková dĺžka L | 40 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø závitu | 1,4 mm |
| Ø stopky D _s | 2,5 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh závitu | M |
| Veľkosť závitu | M1,4×0,3 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |