

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M21X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M21X1,5
GTIN	4062406019594
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Ø závitu	21 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	140 mm
Hĺbka závitu	52,5 mm
Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitu	MF
Veľkosť závitu	M21×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník