

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M15X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M15X0,75
GTIN	4062406019082
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	14,25 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závitů	15 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závitů	37,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitů	0,75 mm
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M15×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník