

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M28X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130015 M28X1,5 |
| GTIN             | 4062406020156  |
| Trieda položky   | 10N            |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ø stopka štvorhranu | 16 mm      |
| Norma               | DIN 376    |
| Hĺbka závitú        | 70 mm      |
| Rezný materiál      | HSS E      |
| Tolerančná trieda   | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda   | 7H         |
| Tolerančná trieda   | 7HX        |
| Tolerančná trieda   | 7G         |
| Tolerančná trieda   | 7GX        |
| Tolerančná trieda   | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda   | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda   | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda   | 6H +0,05   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 20 mm                                     |
| Ø závit                  | 28 mm                                     |
| Celková dĺžka L          | 140 mm                                    |
| Ø otvoru pod závit       | 26,5 mm                                   |
| Stúpanie závitov         | 1,5 mm                                    |
| Počet napínacích drážok  | 4   |
| Počet rezných hrán Z     | 4   |
| Druh závit               | MF  |
| Veľkosť závit            | M28×1,5                                   |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |