

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M28X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M28X0,75
GTIN	4062406020125
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	28 mm
Ø otvoru pod závit	27,25 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	70 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M28x0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník