

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M4,5X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M4,5X0,75
GTIN	4062406018498
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø závit	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	3,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,75 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Hĺbka závit	11,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M4,5×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník