

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M5X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M5X0,5
GTIN	4062406018511
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	70 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	6 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitů	12,5 mm
Stúpanie závitů	0,5 mm
Ø závitů	5 mm
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M5×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník