

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M7X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M7X1
GTIN	4062406018610
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	7 mm
Ø otvoru pod závit	6 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závitú	17,5 mm
Ø závitú	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	M
Veľkosť závit	M7×1
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník