

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M2,2X0,25**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130016 M2,2X0,25
GTIN	4062406021917
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	1,95 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø závit	2,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	2,8 mm
Hĺbka závitú	5,5 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	45 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M2,2×0,25
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník