

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M3,5X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M3,5X0,35
GTIN	4062406022006
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,15 mm
Hĺbka závitů	8,75 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Ø závitů	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitů	0,35 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	4 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M3,5×0,35
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník