

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M10X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M10X0,5
GTIN	4062406022327
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Norma	DIN 371
Ø závitú	10 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	9,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H

Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M10×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník