

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M2,5X0,35**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130016 M2,5X0,35
GTIN	4062406021962
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Hĺbka závitú	6,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Norma	DIN 371
Ø závit	2,5 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M2,5×0,35
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník