

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M12X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M12X0,5
GTIN	4062406022440
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø otvoru pod závit	11,5 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závitu	12 mm
Druh závitu	MF-LH
Veľkosť závitu	M12×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník