

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M1,4X0,3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M1,4X0,3
GTIN	4062406021795
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	1,1 mm
Ø závit	1,4 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	0,3 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	3,5 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø stopky D _s	2,5 mm
Druh závitú	M-LH
Veľkosť závitú	M1,4×0,3
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník