

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M5X0,8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M5X0,8
GTIN	4062406022129
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	5 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	12,5 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitú	M-LH
Veľkosť závitú	M5×0,8
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník