

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M2X0,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M2X0,2
GTIN	4062406021863
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	1,8 mm
Stúpanie závitov	0,2 mm
Ø závit	2 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	5 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M2×0,2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník