

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 3/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 3/4-14
GTIN	4062406037420
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitů	38,1 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závitů	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	17,4 mm
Stúpanie závitů	1,814 mm
Chodov na palec	14
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Druh závitů	UNS-LH

Velkosť závitú	3/4-14 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník