

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 3/8-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 3/8-24
GTIN	4062406036973
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	100 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	28,59 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,058 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	24
Ø závit	9,525 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	3/8-24 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník