

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: NO.4-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 NO.4-40
GTIN	4062406034313
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	2,85 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	8,55 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Chodov na palec	40
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	4-40 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník