

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 7/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 7/8-10
GTIN	4062406035310
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	66,69 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závitú	22,23 mm
Ø otvoru pod závit	19,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2,54 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	10
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UNS

Velkosť závitú	7/8-10 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník