

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1.7/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 1.7/16-12
GTIN	4062406038120
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	12
Celková dĺžka L	200 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	73 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	34,5 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	2,117 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	36,512 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.7/16-12 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník