

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 3/4-16
GTIN	4062406037413
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	125 mm
Ø závit	19,05 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Hĺbka závit	57,15 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,588 mm
Chodov na palec	16
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	3/4-16 UNF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník