

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1/2-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 1/2-18
GTIN	4062406034894
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	25,4 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Ø otvoru pod závit	11,4 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø závit	12,7 mm
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	18
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	1/2-18 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník