

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 1/2-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130031 1/2-18
GTIN	4062406037130
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	110 mm
Chodov na palec	18
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	12,7 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	11,4 mm
Hĺbka závit	25,4 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1/2-18 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník