

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130030 7/16-14
GTIN	4062406034849
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	33,33 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	11,11 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Chodov na palec	14
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	7/16-14 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník